Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.200.0155.0

Endklammer WEFN 11

Endklammer WEFN 11 Länge 45,5 mm, Höhe 30,7 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja



Art. Nr.	0D.200.0155.0
EAN	4049088717901
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	8 mm
Arretierung	schraubbar
Länge	45,5 mm
Montageart	Hutschiene
Höhe	30,7 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.206.7056.0	Markierungsplatte WMP 8-10	Markierungsplatte WMP 8-10 Rastermaß 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

Technische Zeichnung







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	28.08.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.0155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.200.0155.0	WEFN 11	grau / grey	50

wieland

Type

Benennung/Title

ENDKLAMMER

end bracket

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-18 14:27:13 1.000

01-QU-RD-32/21