fiche produit

article n° Z7.282.2927.0

peigne de connexion isolé IVBWK 6 - 9



article n°	Z7.282.2927.0
EAN	4015573157064
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations


ATEX

données techniques

général

couleur	jaune
dimension de la grille	7,95 mm
nombre de bornes pontées	9
type de montage	vissable
isolé	oui
version	connecteur transversal

dessin technique



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur für gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, use and communication of its contents not permitted without written authorization.

Freiheitstoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Maßstab: /

	2002	Tag	Name
Entworfen		07.03.	Treschan
Geprüft		-	
Normgepr.		-	-

Zeichnung Nr.: T Z7.282.2227.0 01K | Index

Ersatz für

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WK 6 -..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

Z7282222701 CAM028 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000