Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.203.5227.5

Peine de unión IVB WTPN 2.5 50

Peine de unión IVB WTPN 2.5 50 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 50, color Rojo, altura 10,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.203.5227.5
EAN	4049088731631
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	50 mm
Longitud	2,15 mm
número de espacios	5,1 mm
Número de abrazaderas	6
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	10,7 mm
Libre de halógenos	Sí

Dibujo técnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.5227.5 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type:

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	16.04.2026 /	

wieland

Bestell-Nr. /order no.	Länge L /lenght L	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.5227.5	50	IVB WTPN 2.5 50	rot / red
0D.203.5327.5	500	IVB WTPN 2.5 500	rot / red