Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.203.5227.5

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 50

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 50 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 50, Colore Rosso, Altezza 10,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.203.5227.5
EAN	4049088731631
Quantità per ordine	20 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	50 mm
Lunghezza	2,15 mm
Passo	5,1 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	6
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	10,7 mm
Privo di alogeni	sì

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.5227.5 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type:

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	16.04.2026 /
Änderung / Revision	

wieland

Bestell-Nr. /order no.	Länge L /lenght L	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.5227.5	50	IVB WTPN 2.5 50	rot / red
0D.203.5327.5	500	IVB WTPN 2.5 500	rot / red