Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.206.2255.0

# Abschlussplatte APWTPN 6 D2/2

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 91,4 mm, Farbe grau




| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.206.2255.0 |
| EAN | 4049088719554 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |


## Zulassungen


## Technische Daten

**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 91,4 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 41 mm |

Technische Zeichnung




1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 15.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.2255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.206.2255.0 | APWTPN 6 D2/2 | grau / grey |
| 0D.206.2255.7 | APWTPN 6 D2/2 GN | grün / green |

wieland

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: confidentiality class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 14:22:58 1.000

01-QU-RD-32/21