Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.200.7255.0

# Portaetiquetas ZS 0846

Portaetiquetas ZS 0846 número de espacios 7,8 mm, longitud 46,5 mm, altura 37 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 0D.200.7255.0 |
| EAN | 4049088731525 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 7,8 mm |
| Longitud | 46,5 mm |
| Material | Plástico |
| número de espacios | 7,8 mm |
| Altura | 37 mm |


**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Color | Gris |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0 |

Dibujo técnico




| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.200.7255.0 | ZS 0846 | transparent |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 30.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7255.0 13K

Index

Maßstab / Scale: 2:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER
marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentiality class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-02 17:17:14 1.000

01-QU-RD-32/21