fiche produit

article n° 07.313.0555.0

cloison TWFN 6/35



article n°	07.313.0555.0
EAN	4015573876125
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	non
type de plaque intermédiaire	oui
force	1,5 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
longueur	74,4 mm

dessin technique



Teile - Nr. part number	Farbe colour	Typ type
07.313.0555.0	grau ähnl./grey sim. RAL 7032	TWFN 6/35
07.313.0555.6	blau ähnl./blue sim. RAL 5012	TWFN 6/35 BLAU
07.313.0555.7	grün ähnl./green sim. RAL 6017	TWFN 6/35 GRÜN

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		PA 66/6 UL 94 V-0	gezeichnet drawn	06.12.	Schober	T 07.313.0555.0 01K	
		Farbe: siehe Tabelle	geprüft checked	-	-		
	Maßstab/Scale 2:1	colour: see chart	Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	Vol. 4333 mm³	Ofl./Surf. 6200 mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
TRENNWAND
WKFN 6/...
PARTITION

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

OU-PEM-08/91

07313055501K_4 CADM1042 Schnitt 2008-08-08T10:24:54 1.000