Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.204.5427.5

Peine de unión IVB WTPN 4R16

Peine de unión IVB WTPN 4R16 número de espacios 11,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 37 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.204.5427.5
EAN	4049088731716
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	16,9 mm
Longitud	3,8 mm
número de espacios	11,1 mm
Número de abrazaderas	2
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Conector reductor
Altura	37 mm

Dibujo técnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.204.5427.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.5427.5	IVB WTPN 4R16	rot / red

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-26 10:43:12 1.000

01-QU-RD-32/21