
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S35.6155.0

Abdeckung ADWRTN 35 M6

Abdeckung ADWRTN 35 M6 Länge 70 mm, Höhe 16 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S35.6155.0
EAN	4049088727245
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	16 mm
Länge	70 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	16 mm

Technische Zeichnung



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class
Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S35.6155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S35.6155.0	ADWRTN 35 M6	grau / grey

wieland

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG
end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-27 15:31:10 1.000

01-QU-RD-32/21