fiche produit

article n° 56.703.2255.0

borne de terre WKFN 2,5 2P/2F-SL

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	56.703.2255.0
EAN	4049088047893
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	85,05 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
longueur de dénudage	11 mm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	24-12 AWG
tension UL	500 V
câblage d'usine actuel	20 A

câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	500 V
cSA actuel	20 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0055.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 D2/2/35	
07.313.0155.0	cloison TWFN 2,5 TKM D2/2	

dessin technique



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15





56.703.2255.0	WKFN 2,5 2P / 2F SL	grün-gelb / green-yellow	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /colour	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.05.2019	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 56.703.2255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title: SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.