Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S25.6055.7

# Copertura ADWRTN 25 GN

Copertura ADWRTN 25 GN Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore verde, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.S25.6055.7 |
| EAN | 4049088727146 |
| Quantità per ordine | 20 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | verde |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 26,6 mm |
| Lunghezza | 68,2 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Altezza | 24 mm |

Disegno tecnico




© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.S25.6055.0 | ADWRTN 25 | grau / grey |
| 0D.S25.6055.1 | ADWRTN 25 SW | schwarz / black |
| 0D.S25.6055.5 | ADWRTN 25 RT | rot / red |
| 0D.S25.6055.6 | ADWRTN 25 BL | blau / blue |
| 0D.S25.6055.7 | ADWRTN 25 GN | grün / green |
| 0D.S25.6055.8 | ADWRTN 25 GE | gelb / yellow |
| 0D.S25.6055.9 | ADWRTN 25 OR | orange / orange |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S25.6055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG
end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-27 15:48:16 1.000

01-QU-RD-32/21