
fiche produit

article n° 56.703.9953.0

borne d'installation WKIF 2,5 N-D

Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort detraction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	56.703.9953.0
EAN	4049088037283
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur de base	gris
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	95 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²

longueur de dénudage	11 mm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	20 A