Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S10.6555.2

Abdeckung ADWTN 10 SC

Abdeckung ADWTN 10 SC Länge 26,8 mm, Höhe 4,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S10.6555.2
EAN	4049088723643
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	48,7 mm
Länge	26,8 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	4,2 mm


Technische Zeichnung


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.6555.2	ADWTN 10 SC	weiß / white
0D.S10.6555.8	ADWTN 10 SC Y	gelb / yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S10.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG

end plate

2025-11-27 11:21:48 1.000

01-QU-RD-32/21