
fiche produit

article n° 0D.203.5027.5

peigne de connexion IVB WTPN 2,5-20



article n°	0D.203.5027.5
EAN	4049088729843
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	109,4 mm
longueur	3 mm
dimension de la grille	5,1 mm
nombre de bornes pontées	20
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	23 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.3227.5	2	IVB WTPN 2.5-2	rot / red	2P: 250 3P & 4P: 200 5P, 10P, 20P: 100
0D.203.3327.5	3	IVB WTPN 2.5-3	rot / red	
0D.203.3427.5	4	IVB WTPN 2.5-4	rot / red	
0D.203.3527.5	5	IVB WTPN 2.5-5	rot / red	
0D.203.4027.5	10	IVB WTPN 2.5-10	rot / red	
0D.203.5027.5	20	IVB WTPN 2.5-20	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

2025-11-18 16:24:53 1.000

01-QU-RD-32/21