
fiche produit

article n° 0D.S37.3827.0

peigne de connexion IVB WTN 35-8 S



article n°	0D.S37.3827.0
EAN	4049088732119
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	122 mm
longueur	9,9 mm
dimension de la grille	16 mm
nombre de bornes pontées	8
type de montage	vissable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	35,4 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of pole P	Typ /type	Farbe /colour
0D.S37.3227.0	2	IVB WTN 35-2 S	grau / grey
0D.S37.3327.0	3	IVB WTN 35-3 S	grau / grey
0D.S37.3427.0	4	IVB WTN 35-4 S	grau / grey
0D.S37.3527.0	5	IVB WTN 35-5 S	grau / grey
0D.S37.3627.0	6	IVB WTN 35-6 S	grau / grey
0D.S37.3727.0	7	IVB WTN 35-7 S	grau / grey
0D.S37.3827.0	8	IVB WTN 35-8 S	grau / grey
0D.S37.3927.0	9	IVB WTN 35-9 S	grau / grey
0D.S37.4027.0	10	IVB WTN 35-10 S	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S37.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

2025-12-02 10:50:44 1.000

01-QU-RD-32/21