fiche produit

article n° 92.051.5553.0

adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB



article n°	92.051.5553.0
EAN	4049088287077
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
classe de protection (IP)	IP40
codage mécanique Code	code 2
Marquage de pôle	L, N, PE, D1, D2
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
couleur du boîtier	noir
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)

données techniques

courant nominal	20 A
nombre de pôles	5
classe de protection (IP)	IP40
version	tapez
prise de phase	L1-L3
type de circuit intégré	sans
Marquage de pôle	L, N, PE, D1, D2
codage mécanique	code 2
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
couleur du boîtier	noir
transparent	non
mécanisme de verrouillage	serrage central
partie de contact permanente à haute température	100 °C
résistance au feu	0,59 kWh/St
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
sélection de phase	non
longueur	89,5 mm
hauteur	37,2 mm

largeur	61 mm

version

version	tapez
prise de phase	L1-L3

matériel

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,59 kWh/St


dimensions

longueur	89,5 mm
largeur	61 mm
hauteur	37,2 mm

accessoires

article n°	type	description
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
06.502.5810.0	embout de tournevis TX 10x25	
06.502.6000.0	tournevis TX10	
99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

dessin technique



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/ colour	gezeichnet drawn	06.03.	Treschan	92.051.5553.0 01K	a
	/	Maßstab/Scale	pastellblau/ pastel blue	geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	13.05.2015/	wieland		Type	Benennung/Title			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		GST18151 B1H PB	BUCHSENTEIL_5P_PB für Flachbandleitung female connector for flat cable			
Änderung/Revision								