
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S43.3327.0

Ponte di parallelo VB WRTN 120-3

Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 Passo 42 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S43.3327.0
EAN	4049088727269
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	30 mm
Lunghezza	111 mm
Passo	42 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	3
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	No
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	4 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S43.3327.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type
0D.S43.3327.0	VB WRTN 120-3

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

2025-12-02 13:04:48 1.000

01-QU-RD-32/21