fiche produit

article n° 92.232.3050.1

assemblage de câbles GST18I3K1BS 15C 30SW

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	92.232.3050.1
EAN	4049088404245
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	35,2 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	8 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,121 kWh/St

classe incendie	Cca s1 d1 a1

dimensions

longueur totale	3 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	