fiche produit

article n° 0D.200.7355.0

porte-étiquette de marquage ZS 1246

porte-étiquette de marquage ZS 1246 dimension de la grille 12,15 mm, longueur 46,5 mm, hauteur 37 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.200.7355.0
EAN	4049088731532
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	12,15 mm
longueur	46,5 mm
matériel	plastique
dimension de la grille	12,15 mm
hauteur	37 mm


général

couleur	gris

accessoires

article n°	type	description
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7355.0	ZS 1246	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7355.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type

Benennung/Title: BEZ_SCHILDTRAEGER

marking tag carrier

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:19:20 1.000

01-QU-RD-32/21

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential