fiche produit

article n° 81.020.0105.0

relais temporisé FLARE TIME HM8-2U-A



article n°	81.020.0105.0
EAN	4049088292460
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de connexion	connexion à vis
prise de courant	non
commande à distance possible	non
télécommande uniquement	non
fonction de clignotement avec départ en pause, temps fixe	non
fonction de clignotement à partir de l'impulsion, temps fixe	non
horloge de fonction commençant par une pause, variable	non
horloge de fonction commençant par une impulsion, variable	non
sorties relais, non temporisées, nombre de contacts inverseurs	1
sorties relais, retardées, nombre de contacts inverseurs	1
sortie semi-conducteur	non
fonction retard à la mise en marche	oui
fonction de mise en marche de l'essuyage	oui
fonction étoile/delta	non
fonction désactivée temporairement	oui
fonction arrêt par balayage	oui
fonction formation d'impulsions	oui

données techniques

type de commande	AC/DC
avec tension auxiliaire	oui
tension d'alimentation de commande nominale minimale à AC 50 Hz	24 V
max. tension nominale de l'alimentation de commande à AC 50 Hz	240 V
tension d'alimentation de commande nominale minimale à AC 60 Hz	24 V
max. nominal tension nominale d'alimentation de la commande à AC 60 Hz	240 V
tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	24 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	240 V

tension continue nominale min.	20,4 V
tension continue nominale max.	264 V
fréquence nominale minimale	50 Hz
maximale fréquence nominale	60 Hz
temps min. réglable	0,05 sec
temps maximal réglable	10 d

dimensions

profondeur	91,5 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm

dessin technique

ⓐ

Teile-Nr. / Part-No.
R1.188.3740.0
81.020.0100.0
81.020.0104.0
81.020.0105.0
81.020.0134.0
81.020.0135.0







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www. wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓐ	17.03.15	

Maßstab/Scale

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	06.06.	Kötzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.188.3740.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei / File: 036351_A01K_R1.188.3740.0.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing
Kurzes Gehäuse und Standarddeckel,
Baubreite 22,5mm, Schraubklemmen steckbar
short housing and standard cover,
overall 22,5mm plug-in pcb terminal