
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.200.7455.0

Portaetiquetas ZS 0832

Portaetiquetas ZS 0832 número de espacios 7,8 mm, longitud 31,5 mm, altura 18 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.200.7455.0
EAN	4049088731549
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	7,8 mm
Longitud	31,5 mm
Material	Plástico
número de espacios	7,8 mm
Altura	18 mm


Datos generales

Color	Gris


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.7455.0	ZS 0832	transparent

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.7455.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

BEZ_SCHILDTRAEGER

marking tag carrier

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 17:20:58 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig