Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.206.3227.5

Peine de unión IVB WTPN 6-2

Peine de unión IVB WTPN 6-2 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.206.3227.5
EAN	4049088718403
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	14,5 mm
Longitud	3,2 mm
número de espacios	8 mm
Número de abrazaderas	2
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	30,3 mm


Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.3227.5	2	IVB WTPN 6-2	rot / red
0D.206.3327.5	3	IVB WTPN 6-3	rot / red
0D.206.3427.5	4	IVB WTPN 6-4	rot / red
0D.206.3527.5	5	IVB WTPN 6-5	rot / red
0D.206.4027.5	10	IVB WTPN 6-10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index / Änderung / Revision | Datum / Blatt / Date / Sheet

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	15.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-11-26 14:31:52 1.000

01-QU-RD-32/21