Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S25.6055.7

Tapa ADWRTN 25 GN

Tapa ADWRTN 25 GN longitud 68,2 mm, altura 24 mm, material Plástico, color Verde, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S25.6055.7
EAN	4049088727146
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Verde
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	26,6 mm
Longitud	68,2 mm
Material	Plástico
Altura	24 mm

Dibujo técnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S25.6055.0	ADWRTN 25	grau / grey
0D.S25.6055.1	ADWRTN 25 SW	schwarz / black
0D.S25.6055.5	ADWRTN 25 RT	rot / red
0D.S25.6055.6	ADWRTN 25 BL	blau / blue
0D.S25.6055.7	ADWRTN 25 GN	grün / green
0D.S25.6055.8	ADWRTN 25 GE	gelb / yellow
0D.S25.6055.9	ADWRTN 25 OR	orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S25.6055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG
end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-27 15:48:16 1.000

01-QU-RD-32/21