fiche produit

article n° 0D.S25.3327.0

peigne de connexion VB WRTN 25-3



article n°	0D.S25.3327.0
EAN	4049088727108
unité de commande	20 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques


général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	15 mm
longueur	69 mm
dimension de la grille	27 mm
nombre de bornes pontées	3
type de montage	vissable
isolé	non
version	peigne de connexion
hauteur	3 mm

dessin technique



1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S25.3327.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type
0D.S25.3327.0	VB WRTN 25-3

Type

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

wieland

2025-12-02 16:34:22 1.000

01-QU-RD-32/21