Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S10.3227.5

Spina di collegamento IVB WTN 10-2

Spina di collegamento IVB WTN 10-2 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 25,2 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S10.3227.5
EAN	4049088723599
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	15,3 mm
Lunghezza	3,2 mm
Passo	10 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	25,2 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.3227.5	IVB WTN 10-2	rot / red
0D.S10.3327.5	IVB WTN 10-3	rot / red
0D.S10.3427.5	IVB WTN 10-4	rot / red
0D.S10.3527.5	IVB WTN 10-5	rot / red
0D.S10.4027.5	IVB WTN 10-10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S10.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

2025-11-27 11:21:10 1.000

01-QU-RD-32/21