fiche produit

article n° 0D.S10.3427.5

peigne de connexion IVB WTN 10-4



article n°	0D.S10.3427.5
EAN	4049088723612
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	35,3 mm
longueur	3,2 mm
dimension de la grille	10 mm
nombre de bornes pontées	4
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	25,2 mm

dessin technique





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.3227.5	IVB WTN 10-2	rot / red
0D.S10.3327.5	IVB WTN 10-3	rot / red
0D.S10.3427.5	IVB WTN 10-4	rot / red
0D.S10.3527.5	IVB WTN 10-5	rot / red
0D.S10.4027.5	IVB WTN 10-10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S10.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

2025-11-27 11:21:10 1.000

01-QU-RD-32/21