
fiche produit

article n° 0D.S16.6555.2

couverture ADWTN 16 SC

couverture ADWTN 16 SC longueur 32,8 mm, hauteur 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	0D.S16.6555.2
EAN	4049088723797
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	blanc
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	57,9 mm
longueur	32,8 mm
matériel	plastique
hauteur	6,1 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.6555.2	ADWTN 16 SC	weiß / white
0D.S16.6555.8	ADWTN 16 SC Y	gelb / yellow

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S16.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
end plate

2025-11-27 15:14:42 1.000

01-QU-RD-32/21