Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.202.3327.5

# Peine de unión IVB WTPN 1.5-3

Peine de unión IVB WTPN 1.5-3 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 0D.202.3327.5 |
| EAN | 4049088733932 |
| Unidad de embalaje | 250 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 9,25 mm |
| Longitud | 3 mm |
| número de espacios | 3,5 mm |
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 18,7 mm |


Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




1:1



| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.202.3227.5 | 2 | IVB WTPN 1.5-2 | rot / red | 250 |
| 0D.202.3327.5 | 3 | IVB WTPN 1.5-3 | rot / red | |
| 0D.202.3427.5 | 4 | IVB WTPN 1.5-4 | rot / red | 200 |
| 0D.202.3527.5 | 5 | IVB WTPN 1.5-5 | rot / red | |
| 0D.202.4027.5 | 10 | IVB WTPN 1.5-10 | rot / red | 100 |
| 0D.202.5027.5 | 20 | IVB WTPN 1.5-20 | rot / red | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | Hollet | 05.05.2025 |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.202.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

wieland

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-19 16:50:27 1.000

01-QU-RD-32/21