fiche produit

article n° 0D.S18.3227.0

peigne de connexion IVB WTN 16-2 S



article n°	0D.S18.3227.0
EAN	4049088723841
unité de commande	50 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	21,5 mm
longueur	9,4 mm
dimension de la grille	12 mm
nombre de bornes pontées	2
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	peigne de connexion
hauteur	28 mm

dessin technique







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of pole P	Typ /type	Farbe /colour
0D.S18.3227.0	2	IVB WTN 16-2 S	grau / grey
0D.S18.3327.0	3	IVB WTN 16-3 S	grau / grey
0D.S18.3427.0	4	IVB WTN 16-4 S	grau / grey
0D.S18.3527.0	5	IVB WTN 16-5 S	grau / grey
0D.S18.3627.0	6	IVB WTN 16-6 S	grau / grey
0D.S18.3727.0	7	IVB WTN 16-7 S	grau / grey
0D.S18.3827.0	8	IVB WTN 16-8 S	grau / grey
0D.S18.3927.0	9	IVB WTN 16-9 S	grau / grey
0D.S18.4027.0	10	IVB WTN 16-10 S	grau / grey

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	17.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S18.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

2025-11-27 15:19:48 1.000

01-QU-RD-32/21