Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.202.7156.0

WMP 3.5-5.8

WMP 3.5-5.8 número de espacios 3,5 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.202.7156.0
EAN	4049088718113
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Color	Blanco
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	5,8 mm
Longitud	128 mm
Material	Plástico
Impresión	Sin
número de espacios	3,5 mm
Método de montaje	clipado
Altura	76 mm

Datos generales

Color	Blanco

Dibujo técnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.08.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.202.7156.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

wieland

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.202.7156.0	WMP 3.5-5.8	weiß / white	20

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-18 15:07:52 1.000

01-QU-RD-32/21