Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.204.8755.1

WTPN 4 FP5X20

WTPN 4 FP5X20 Tipo di montaggio ad innesto, Colore Nero, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.204.8755.1
EAN	4049088718298
Quantità per ordine	50 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di attacco spina del modulo	attacco a vite
Larghezza/passo	6,1 mm
Lunghezza	29,5 mm
Tipo di montaggio	ad innesto
Altezza	55 mm

Disegno tecnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.8755.1	WTPN 4 FP5X20	schwarz / black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog — www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG — eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Tag/Date: 03.11.2025 — gezeichnet / drawn: Name: Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.204.8755.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: SICHERUNGSSTECKER
fuse plug

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-02 16:58:14 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig