fiche produit

article n° 0D.204.2255.7

plaque d'extrémité APWTPN 4 D2/2 GN

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 80,4 mm, couleur vert



article n°	0D.204.2255.7
EAN	4049088707452
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	vert
type de plaque de terminaison	oui
force	2 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	2 mm
longueur	80,4 mm
matériel	plastique
hauteur	33 mm

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.2255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.2255.0	APWTPN 4 D2/2	grau / grey
0D.204.2255.7	APWTPN 4 D2/2 GN	grün / green

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

2025-11-26 10:30:04 1.000

01-QU-RD-32/21