Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.210.3427.5

Spina di collegamento IVB WTPN 10-4

Spina di collegamento IVB WTPN 10-4 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 36,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.210.3427.5
EAN	4049088718533
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	37,8 mm
Lunghezza	4 mm
Passo	10 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	4
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	36,3 mm

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.210.3227.5	2	IVB WTPN 10-2	rot / red	200
0D.210.3327.5	3	IVB WTPN 10-3	rot / red	
0D.210.3427.5	4	IVB WTPN 10-4	rot / red	100
0D.210.3527.5	5	IVB WTPN 10-5	rot / red	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

gezeichnet drawn | Tag/Date 17.10.2025 | Name Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
jumper bar

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-20 11:20:43 1.000

01-QU-RD-32/21