
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S02.5127.5

Spina di collegamento IVB WTN 1.5-80

Spina di collegamento IVB WTN 1.5-80 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 80, Colore Rosso, Altezza 13,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S02.5127.5
EAN	4049088722851
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	406,7 mm
Lunghezza	2,4 mm
Passo	5,1 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	80
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	13,7 mm

Disegno tecnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S02.5127.5	80	IVB WTN 1.5-80	rot / red	10

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S02.5127.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

jumper bar

2025-11-20 12:13:07 1.000

01-QU-RD-32/21