
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S03.5027.5

Peine de unión IVB WTN 2,5-20

Peine de unión IVB WTN 2,5-20 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 20, color Rojo, altura 20,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S03.5027.5
EAN	4049088722950
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	100,8 mm
Longitud	2,9 mm
número de espacios	5,1 mm
Número de abrazaderas	20
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	20,3 mm

Dibujo técnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S03.3227.5	2	IVB WTN 2.5-2	rot / red	250
0D.S03.3327.5	3	IVB WTN 2.5-3	rot / red	200
0D.S03.3427.5	4	IVB WTN 2.5-4	rot / red	
0D.S03.3527.5	5	IVB WTN 2.5-5	rot / red	100
0D.S03.4027.5	10	IVB WTN 2.5-10	rot / red	
0D.S03.5027.5	20	IVB WTN 2.5-20	rot / red	

(a)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S03.3227.5 13K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	19.11.2025 /	

2025-11-19 10:29:53 1.000

01-QU-RD-32/21