fiche produit

article n° 0D.S04.5327.5

peigne de connexion IVB WTN 4R16



article n°	0D.S04.5327.5
EAN	4049088723162
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général

couleur	rouge
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	15,2 mm
longueur	3,6 mm
dimension de la grille	9,8 mm
nombre de bornes pontées	2
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	connecteur réducteur
hauteur	29,9 mm

dessin technique





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	09.10.2025	Eichhorn N.	0D.S04.5327.5 13K	a
	/	Maßstab / Scale 5:1	Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/	Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/		Type	Benennung/Title			
a	23.12.2025 /	wieland		VERBINDUNGSSTECKER			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			connection plug			
Änderung / Revision							

Maße in mm / Dimensions are in mm

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S04.5327.5	IVB WTN 4R16	rot / red

2025-12-23 13:47:42 1.000

01-QU-RD-32/21