fiche produit

article n° 0D.S06.2055.0

plaque d'extrémité APWTN 6

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 42,8 mm, couleur gris



article n°	0D.S06.2055.0
EAN	4049088723278
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
force	1,2 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	1,2 mm
longueur	43,8 mm
matériel	plastique
hauteur	39,4 mm
sans halogène	oui


dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentially class: confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	14.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S06.2055.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S06.2055.0	APWTN 6	grau / grey

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	28.05.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE
end plate

2026-06-11 10:04:24 1.000

01-QU-RD-32/21