
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S06.4027.5

Spina di collegamento IVB WTN 6-10

Spina di collegamento IVB WTN 6-10 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S06.4027.5
EAN	4049088723377
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	76,8 mm
Lunghezza	2,7 mm
Passo	8 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	10
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	24,9 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class
Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
0D.S06.3227.5	2	IVB WTN 6-2	rot / red
0D.S06.3327.5	3	IVB WTN 6-3	rot / red
0D.S06.3427.5	4	IVB WTN 6-4	rot / red
0D.S06.3527.5	5	IVB WTN 6-5	rot / red
0D.S06.4027.5	10	IVB WTN 6-10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	14.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S06.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

2025-11-26 15:17:40 1.000

01-QU-RD-32/21