


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S16.1055.9

Piastrina di separazione TW 004 WTN

Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 1,4 mm, Lunghezza 28,7 mm, Colore grigio



Nr. Art.	0D.S16.1055.9
EAN	4049088723759
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	No
Spessore	1,4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	1,4 mm
Lunghezza	28,7 mm
Materiale	Materiale plastico
Tipo di montaggio	Guida DIN
Altezza	15,2 mm

1

2

3

A

B

C

D

E

F

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitskategorie
Confidentiality class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

With E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmäße
For E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff / Material

gezeichnet
drawn

30.10.2025

Eichhorn N.

Zeichnung Nr. / Drawing No.

0D.S16.1055.9 13K

Index

Maßstab / Scale

2:1

Vol.

mm³

Qfl./Srf.

mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Titel

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

TRENNWAND
partition plate

Bestell-Nr.
/order no.

Typ
/type

Farbe
/colour

0D.S16.1055.9

TW 004 WTN

orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

1

2

3

A

B

C

D

E

F

15,2

28,7

1,4

TW 004 WTN

TW 004 WTN

TW 004 WTN

TW 004 WTN

2025-12-01 13:46:44 1.000

2

3 01-QU-RD-32/21