


fiche produit

article n° 0D.S16.1055.9

cloison TW 004 WTN

cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0,
type de plaque de terminaison non, force 1,4 mm, longueur 28,7
mm, couleur gris



article n°	0D.S16.1055.9
EAN	4049088723759
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	non
force	1,4 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	1,4 mm
longueur	28,7 mm
matériel	plastique
type de montage	rail DIN
hauteur	15,2 mm

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitskategorie
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Ihre Inspektionsdimensionen

With E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmäße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

1

2

3

A

B

15,2

28,7

1,4

TW 004 WTN

TW 004 WTN

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.1055.9	TW 004 WTN	orange / orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

	/		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	30.10.2025 Eichhorn N.	0D.S16.1055.9 13K	
	/	Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/	2:1		Maße in mm / Dimensions are in mm			
	/	Vol.	mm³	Qfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:	
	/			Type	Benennung/Titel		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		wieland	TRENNWAND partition plate			
Änderung / Revision							

2025-12-01 13:46:44 1.000

2

3 01-QU-RD-32/21