fiche produit

article n° 0D.S16.2055.0

plaque d'extrémité APWTN 16

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,5 mm, longueur 48,3 mm, couleur gris



article n°	0D.S16.2055.0
EAN	4049088723766
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
force	1,5 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	1,5 mm
longueur	48,3 mm
matériel	plastique
hauteur	44,2 mm
sans halogène	oui

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.2055.0	APWTN 16	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Maßstab / Scale: 2:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S16.2055.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE / end plate

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	28.05.2026 /

Änderung / Revision

wieland

2026-06-11 11:01:44 1.000 | 01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery | Only inspection dimensions | With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft | Ausschließlich Prüfmaße | Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig