
fiche produit

article n° 0G.202.7156.0

WMP 3.5-5.8 GP



article n°	0G.202.7156.0
EAN	4049088733987
unité de commande	22 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

couleur	blanc
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	5,8 mm
longueur	106 mm
matériel	plastique
impression	sans
dimension de la grille	3,5 mm
type de montage	clipsable
hauteur	55,4 mm
impression	sans


général

couleur	blanc

dessin technique



1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.05.2026	Hollet

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0G.202.7156.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

wieland

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.202.7156.0	WMP 3.5-5.8 GP	weiß / white

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2026-05-07 11:30:12 1.000

01-QU-RD-32/21