Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S10.6555.2

Copertura ADWTN 10 SC

Copertura ADWTN 10 SC Lunghezza 26,8 mm, Altezza 4,2 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S10.6555.2
EAN	4049088723643
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	Bianco
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	48,7 mm
Lunghezza	26,8 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	4,2 mm

Disegno tecnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.6555.2	ADWTN 10 SC	weiß / white
0D.S10.6555.8	ADWTN 10 SC Y	gelb / yellow

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S10.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABDECKUNG
end plate

2025-11-27 11:21:48 1.000

01-QU-RD-32/21