
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S16.3227.5

Peine de unión IVB WTN 16-2

Peine de unión IVB WTN 16-2 número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 26,1 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S16.3227.5
EAN	4049088723780
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales

Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	19,1 mm
Longitud	5,2 mm
número de espacios	12 mm
Número de abrazaderas	2
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	26,1 mm

Dibujo técnico



2:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/		gezeichnet drawn	17.10.2025	Eichhorn N.	0D.S16.3227.5 13K	
/	Maßstab / Scale 5:1	Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/	wieland		Type	Benennung/Title	VERBINDUNGSSTECKER connection plug	
/						
Index / Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision						

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.3227.5	IVB WTN 16-2	rot / red