
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S16.3227.5

Spina di collegamento IVB WTN 16-2

Spina di collegamento IVB WTN 16-2 Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26,1 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S16.3227.5
EAN	4049088723780
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	19,1 mm
Lunghezza	5,2 mm
Passo	12 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	26,1 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	17.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S16.3227.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.3227.5	IVB WTN 16-2	rot / red

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER
connection plug

2025-12-01 13:53:28 1.000

01-QU-RD-32/21