
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S16.6555.8

Tapa ADWTN 16 SC Y

Tapa ADWTN 16 SC Y longitud 32,8 mm, altura 6,1 mm, material Plástico, color Amarillo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S16.6555.8
EAN	4049088723803
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos generales

Color	Amarillo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	57,9 mm
Longitud	32,8 mm
Material	Plástico
Altura	6,1 mm

Dibujo técnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S16.6555.2 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABDECKUNG
end plate

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.6555.2	ADWTN 16 SC	weiß / white
0D.S16.6555.8	ADWTN 16 SC Y	gelb / yellow

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

2025-11-27 15:14:42 1.000

01-QU-RD-32/21