
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S07.5527.0

IVB WTN 6-5 P

IVB WTN 6-5 P Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S07.5527.0
EAN	4049088731846
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	38,5 mm
Lunghezza	3,2 mm
Passo	8 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	5
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	24,2 mm

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S07.5227.0	2	IVB WTN 6-2 P	grau / grey	200
0D.S07.5327.0	3	IVB WTN 6-3 P	grau / grey	
0D.S07.5427.0	4	IVB WTN 6-4 P	grau / grey	
0D.S07.5527.0	5	IVB WTN 6-5 P	grau / grey	100
0D.S07.5627.0	6	IVB WTN 6-6 P	grau / grey	
0D.S07.5727.0	7	IVB WTN 6-7 P	grau / grey	
0D.S07.5827.0	8	IVB WTN 6-8 P	grau / grey	
0D.S07.5927.0	9	IVB WTN 6-9 P	grau / grey	
0D.S07.6027.0	10	IVB WTN 6-10 P	grau / grey	

a

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	14.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S07.5227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	19.11.2025 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

2025-11-19 10:28:13 1.000

01-QU-RD-32/21