Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.204.2055.7

Piastrina di chiusura APWTPN 4 GN

Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 57 mm, Colore verde



Nr. Art.	0D.204.2055.7
EAN	4049088707414
Quantità per ordine	50 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	verde
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Spessore	2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	2 mm
Lunghezza	57 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	33,5 mm

Disegno tecnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.2055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.2055.0	APWTPN 4	grau / grey
0D.204.2055.7	APWTPN 4 GN	grün / green

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-26 10:28:46 1.000

01-QU-RD-32/21