Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.204.2255.7

# Piastrina di chiusura APWTPN 4 D2/2 GN

Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 80,4 mm, Colore verde



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.204.2255.7 |
| EAN | 4049088707452 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici


**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | verde |
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 2 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2 mm |
| Lunghezza | 80,4 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Altezza | 33 mm |

Disegno tecnico




© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 10.02.2025 | Hollet |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.2255.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 0D.204.2255.0 | APWTPN 4 D2/2 | grau / grey |
| 0D.204.2255.7 | APWTPN 4 D2/2 GN | grün / green |

wieland

Type

Benennung/Title

# ABSCHLUSSPLATTE

end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-26 10:30:04 1.000

01-QU-RD-32/21