
fiche produit

article n° 0D.S07.5427.0

IVB WTN 6-4 P



| | |
|---|---|
| article n° | 0D.S07.5427.0 |
| EAN | 4049088731839 |
| unité de commande | 200 pièce(s) |


## certificats/approbations


## données techniques


**général**

| | |
|---|---|
| couleur | gris |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 30,5 mm |
| longueur | 3,2 mm |
| dimension de la grille | 8 mm |
| nombre de bornes pontées | 4 |
| type de montage | vissable |
| isolé | oui |
| version | connecteur transversal |
| hauteur | 24,2 mm |

dessin technique




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S07.5227.0 | 2 | IVB WTN 6-2 P | grau / grey | 200 |
| 0D.S07.5327.0 | 3 | IVB WTN 6-3 P | grau / grey | |
| 0D.S07.5427.0 | 4 | IVB WTN 6-4 P | grau / grey | |
| 0D.S07.5527.0 | 5 | IVB WTN 6-5 P | grau / grey | 100 |
| 0D.S07.5627.0 | 6 | IVB WTN 6-6 P | grau / grey | |
| 0D.S07.5727.0 | 7 | IVB WTN 6-7 P | grau / grey | |
| 0D.S07.5827.0 | 8 | IVB WTN 6-8 P | grau / grey | |
| 0D.S07.5927.0 | 9 | IVB WTN 6-9 P | grau / grey | |
| 0D.S07.6027.0 | 10 | IVB WTN 6-10 P | grau / grey | |

(a)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 14.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S07.5227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 19.11.2025 / | |

wieland

Type

Benennung/Title

# EINLEGEBRUECKE

connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig